



СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ


www.eurointech.ru

APOLLO
APOLLO SEIKO



Настольный паяльный робот Apollo Seiko J-CAT STELLAR

- Популярная модель роботов Apollo Seiko с поддержкой жал высокой мощности и возможностью подачи припоя толщиной до 2,0 мм
- Пайка на многослойных печатных платах с большим теплоотводом
- Надежный контроль температуры пайки благодаря встроенному в жало нагревательному элементу и высокоточной термопаре
- Широкий набор полезных опций



Настольный паяльный робот Apollo Seiko J-CAT STELLAR применяется для пайки на ручных участках, на доработке плат после групповой пайки; для задач групповой пайки; для пайки проводов, разъемов, термочувствительных компонентов.

Двигатели		Прецизионные пятифазные шаговые двигатели
Число рабочих осей		Четыре (синхронное управление)
Функция контроля двигателей		Энкодеры по четырем осям
Рабочая зона	J-CAT200 STELLAR	X = 200 мм, Y = 200 мм, Z = 50 мм, R = $\pm 360^\circ$
	J-CAT300 STELLAR	X = 300 мм, Y = 320 мм, Z = 100 мм, R = $\pm 360^\circ$
	J-CAT400 STELLAR	X = 400 мм, Y = 400 мм, Z = 100 мм, R = $\pm 360^\circ$
Повторяемость (двигатели)	По осям X, Y, Z	$\pm 0,01$ мм
	По оси R	$\pm 0,008^\circ$
Метод ввода новой программы		Джойстик и клавиатура пульта управления
Емкость памяти		255 программ, 30 000 точек
Количество режимов пайки		Суммарно для точечной и скользящей пайки: 297 режимов
Устанавливаемая температура жала		0 ~ 500 °C
Шаг подачи припоя		0,1 мм
Диаметр припоя		$\varnothing 0,4$ мм - $\varnothing 2,0$ мм
Допустимая максимальная мощность паяльного жала		200 Вт
Рекомендуемые опции		Генератор азота; устройство корректировки позиции жала; устройство очистки; локальная вытяжка; камера для наблюдения процесса пайки; техническое зрение; устройство предварительного нагрева припоя
Потребление		490 Вт

Опции и сопутствующее оборудование



Настольный дозирующий робот



Установки селективной пайки



Робот для лазерной пайки

Eurointech
 СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
 ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОНИКИ
www.eurointech.ru

ООО «Евроинтех»
 140011, Московская область, г. Люберцы,
 ул. Юбилейная, д. 26, помещение 016
 Телефон мобильный: +7-(495)-749-45-78
 Тел./факс офиса: +7-(495)-228-72-04
 E-mail: sales@eurointech.ru